

FAMILIAS BIM THERMOCHIP 2024

CARPETA

ARCHIVO RVT

TIPOS DE FAMILIA

CUBIERTA INCLINADA

Thermochip Bicapa TA LT - Alistonado de abeto

Característica	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Thermochip TA LT/10-40_2,4M_Alistonado de abeto	1000	m²	1,26	m³
Thermochip TA LT/10-50_2,4M_Alistonado de abeto	1000	m²	1,46	m³
Thermochip TA LT/10-60_2,4M_Alistonado de abeto	1000	m²	1,73	m³
Thermochip TA LT/10-80_2,4M_Alistonado de abeto	1000	m²	2,25	m³
Thermochip TA LT/10-100_2,4M_Alistonado de abeto	1000	m²	2,75	m³
Thermochip TA LT/10-120_2,4M_Alistonado de abeto	1000	m²	3,25	m³
Thermochip TA LT/10-140_2,4M_Alistonado de abeto	1000	m²	3,75	m³
Thermochip TA LT/10-160_2,4M_Alistonado de abeto	1000	m²	4,25	m³
Thermochip TA LT/10-200_2,4M_Alistonado de abeto	1000	m²	5,25	m³

Vista 3D

Sección tipo 1:10

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip Bicapa TA LT - Alistonado de abeto

THERMOCHIP
by CURA GROUP

- Thermochip TA LT/10-40_2,4M_Alistonado de abeto
- Thermochip TA LT/10-50_2,4M_Alistonado de abeto
- Thermochip TA LT/10-60_2,4M_Alistonado de abeto
- Thermochip TA LT/10-80_2,4M_Alistonado de abeto
- Thermochip TA LT/10-100_2,4M_Alistonado de abeto
- Thermochip TA LT/10-120_2,4M_Alistonado de abeto
- Thermochip TA LT/10-140_2,4M_Alistonado de abeto
- Thermochip TA LT/10-160_2,4M_Alistonado de abeto
- Thermochip TA LT/10-200_2,4M_Alistonado de abeto

Thermochip Bicapa TFbc - Fibrocemento

Característica	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Thermochip TFbc/10-40_2,4M_Fibrocemento	1000	m²	1,26	m³
Thermochip TFbc/10-50_2,4M_Fibrocemento	1000	m²	1,46	m³
Thermochip TFbc/10-60_2,4M_Fibrocemento	1000	m²	1,73	m³
Thermochip TFbc/10-80_2,4M_Fibrocemento	1000	m²	2,25	m³
Thermochip TFbc/10-100_2,4M_Fibrocemento	1000	m²	2,75	m³
Thermochip TFbc/10-120_2,4M_Fibrocemento	1000	m²	3,25	m³
Thermochip TFbc/10-140_2,4M_Fibrocemento	1000	m²	3,75	m³
Thermochip TFbc/10-160_2,4M_Fibrocemento	1000	m²	4,25	m³
Thermochip TFbc/10-200_2,4M_Fibrocemento	1000	m²	5,25	m³

Vista 3D

Sección tipo 1:10

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip Bicapa TFbc - Fibrocemento

THERMOCHIP
by CURA GROUP

- Thermochip TFbc/10-40_2,4M_Fibrocemento
- Thermochip TFbc/10-50_2,4M_Fibrocemento
- Thermochip TFbc/10-60_2,4M_Fibrocemento
- Thermochip TFbc/10-80_2,4M_Fibrocemento
- Thermochip TFbc/10-100_2,4M_Fibrocemento
- Thermochip TFbc/10-120_2,4M_Fibrocemento
- Thermochip TFbc/10-140_2,4M_Fibrocemento
- Thermochip TFbc/10-160_2,4M_Fibrocemento
- Thermochip TFbc/10-200_2,4M_Fibrocemento

Thermochip Bicapa TH - Aglomerado

Característica	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Thermochip TH/19-40_2,4M_Aglomerado	1000	m²	1,26	m³
Thermochip TH/19-50_2,4M_Aglomerado	1000	m²	1,46	m³
Thermochip TH/19-60_2,4M_Aglomerado	1000	m²	1,73	m³
Thermochip TH/19-80_2,4M_Aglomerado	1000	m²	2,25	m³
Thermochip TH/19-100_2,4M_Aglomerado	1000	m²	2,75	m³
Thermochip TH/19-120_2,4M_Aglomerado	1000	m²	3,25	m³
Thermochip TH/19-140_2,4M_Aglomerado	1000	m²	3,75	m³
Thermochip TH/19-160_2,4M_Aglomerado	1000	m²	4,25	m³
Thermochip TH/19-200_2,4M_Aglomerado	1000	m²	5,25	m³

Vista 3D

Sección tipo 1:10

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip Bicapa TH - Aglomerado

THERMOCHIP
by CURA GROUP

- Thermochip TH/19-40_2,4M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-50_2,4M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-60_2,4M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-80_2,4M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-100_2,4M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-120_2,4M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-140_2,4M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-160_2,4M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-200_2,4M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-40_3M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-50_3M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-60_3M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-80_3M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-100_3M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-120_3M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-140_3M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-160_3M_Aglomerado
- Thermochip TH/19-200_3M_Aglomerado

Thermochip Bicapa TO - OSB3

Característica	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Thermochip TO/15-40_2,4M_OS3	1000	m²	1,26	m³
Thermochip TO/15-50_2,4M_OS3	1000	m²	1,46	m³
Thermochip TO/15-60_2,4M_OS3	1000	m²	1,73	m³
Thermochip TO/15-80_2,4M_OS3	1000	m²	2,25	m³
Thermochip TO/15-100_2,4M_OS3	1000	m²	2,75	m³
Thermochip TO/15-120_2,4M_OS3	1000	m²	3,25	m³
Thermochip TO/15-140_2,4M_OS3	1000	m²	3,75	m³
Thermochip TO/15-160_2,4M_OS3	1000	m²	4,25	m³
Thermochip TO/15-200_2,4M_OS3	1000	m²	5,25	m³

Vista 3D

Sección tipo 1:10

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.


Thermochip Bicapa TO - OSB3

THERMOCHIP
by CURA GROUP

- Thermochip TO/15-40_2,4M_OS3
- Thermochip TO/15-50_2,4M_OS3
- Thermochip TO/15-60_2,4M_OS3
- Thermochip TO/15-80_2,4M_OS3
- Thermochip TO/15-100_2,4M_OS3
- Thermochip TO/15-120_2,4M_OS3
- Thermochip TO/15-140_2,4M_OS3
- Thermochip TO/15-160_2,4M_OS3
- Thermochip TO/15-200_2,4M_OS3
- Thermochip TO/15-40_3M_OS3
- Thermochip TO/15-50_3M_OS3
- Thermochip TO/15-60_3M_OS3
- Thermochip TO/15-80_3M_OS3


Thermochip TO/15-100_3M_OSB3
Thermochip TO/15-120_3M_OSB3
Thermochip TO/15-140_3M_OSB3
Thermochip TO/15-160_3M_OSB3
Thermochip TO/15-200_3M_OSB3

Thermochip TAH - Friso de abeto




Thermochip TAH/10-40-19_2,4M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-50-19_2,4M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-60-19_2,4M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-80-19_2,4M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-100-19_2,4M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-120-19_2,4M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-140-19_2,4M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-160-19_2,4M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-200-19_2,4M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-40-19_3M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-50-19_3M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-60-19_3M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-80-19_3M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-100-19_3M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-120-19_3M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-140-19_3M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-160-19_3M_Friso de abeto
Thermochip TAH/10-200-19_3M_Friso de abeto

Thermochip TAH - Tarima de abeto




Thermochip TAH/19-40-19_2,4M_Tarima de abeto
Thermochip TAH/19-50-19_2,4M_Tarima de abeto
Thermochip TAH/19-60-19_2,4M_Tarima de abeto
Thermochip TAH/19-80-19_2,4M_Tarima de abeto
Thermochip TAH/19-100-19_2,4M_Tarima de abeto
Thermochip TAH/19-120-19_2,4M_Tarima de abeto
Thermochip TAH/19-140-19_2,4M_Tarima de abeto
Thermochip TAH/19-160-19_2,4M_Tarima de abeto
Thermochip TAH/19-200-19_2,4M_Tarima de abeto

Thermochip TAH GF - Tarima de abeto




Thermochip TAH GF/19-40-19_5M_Tarima de abeto
Thermochip TAH GF/19-50-19_5M_Tarima de abeto
Thermochip TAH GF/19-60-19_5M_Tarima de abeto
Thermochip TAH GF/19-80-19_5M_Tarima de abeto
Thermochip TAH GF/19-100-19_5M_Tarima de abeto
Thermochip TAH GF/19-120-19_5M_Tarima de abeto
Thermochip TAH GF/19-140-19_5M_Tarima de abeto
Thermochip TAH GF/19-160-19_5M_Tarima de abeto
Thermochip TAH GF/19-200-19_5M_Tarima de abeto

Thermochip TAH LT - Alistonado de abeto



Thermochip TAH LT/10-40-19_2,4M_Alistonado de abeto
Thermochip TAH LT/10-50-19_2,4M_Alistonado de abeto
Thermochip TAH LT/10-60-19_2,4M_Alistonado de abeto
Thermochip TAH LT/10-80-19_2,4M_Alistonado de abeto
Thermochip TAH LT/10-100-19_2,4M_Alistonado de abeto
Thermochip TAH LT/10-120-19_2,4M_Alistonado de abeto
Thermochip TAH LT/10-140-19_2,4M_Alistonado de abeto
Thermochip TAH LT/10-160-19_2,4M_Alistonado de abeto
Thermochip TAH LT/10-200-19_2,4M_Alistonado de abeto

Thermochip TAH LT GF - Alistonado de abeto



Thermochip TAH LT GF/10-40-19_5M_Alistonado de abeto

Thermochip TAH LT GF/10-50-19_5M_Alistonado de abeto

Thermochip TAH LT GF/10-60-19_5M_Alistonado de abeto

Thermochip TAH LT GF/10-80-19_5M_Alistonado de abeto

Thermochip TAH LT GF/10-100-19_5M_Alistonado de abeto


Thermochip TAH LT GF/10-120-19_5M_Alistonado de abeto

Thermochip TAH LT GF/10-140-19_5M_Alistonado de abeto

Thermochip TAH LT GF/10-160-19_5M_Alistonado de abeto

Thermochip TAH LT GF/10-200-19_5M_Alistonado de abeto

Thermochip TDH - Friso de DM



Thermochip TDH/10-40-19_2,4M_Friso de DM

Thermochip TDH/10-50-19_2,4M_Friso de DM

Thermochip TDH/10-60-19_2,4M_Friso de DM

Thermochip TDH/10-80-19_2,4M_Friso de DM

Thermochip TDH/10-100-19_2,4M_Friso de DM


Thermochip TDH/10-120-19_2,4M_Friso de DM

Thermochip TDH/10-140-19_2,4M_Friso de DM

Thermochip TDH/10-160-19_2,4M_Friso de DM

Thermochip TDH/10-200-19_2,4M_Friso de DM

Thermochip TDMH - Tablero de DM



Thermochip TDMH/10-40-19_2,44M_Tablero de DM

Thermochip TDMH/10-50-19_2,44M_Tablero de DM

Thermochip TDMH/10-60-19_2,44M_Tablero de DM

Thermochip TDMH/10-80-19_2,44M_Tablero de DM

Thermochip TDMH/10-100-19_2,44M_Tablero de DM


Thermochip TDMH/10-120-19_2,44M_Tablero de DM

Thermochip TDMH/10-140-19_2,44M_Tablero de DM

Thermochip TDMH/10-160-19_2,44M_Tablero de DM

Thermochip TDMH/10-200-19_2,44M_Tablero de DM

Thermochip TFbcH - Fibrocemento



Thermochip TFbcH/10-40-19_2,4M_Fibrocemento

Thermochip TFbcH/10-50-19_2,4M_Fibrocemento

Thermochip TFbcH/10-60-19_2,4M_Fibrocemento

Thermochip TFbcH/10-80-19_2,4M_Fibrocemento

Thermochip TFbcH/10-100-19_2,4M_Fibrocemento

Thermochip TFbcH/10-120-19_2,4M_Fibrocemento

Thermochip TFbcH/10-140-19_2,4M_Fibrocemento

Thermochip TFbcH/10-160-19_2,4M_Fibrocemento

Thermochip TFbcH/10-200-19_2,4M_Fibrocemento

Thermochip TFbcH/10-40-19_3M_Fibrocemento

Thermochip TFbcH/10-50-19_3M_Fibrocemento

Thermochip TFbcH/10-60-19_3M_Fibrocemento

Thermochip TFbcH/10-80-19_3M_Fibrocemento

Thermochip TFbcH/10-100-19_3M_Fibrocemento


Thermochip TFbcH/10-120-19_3M_Fibrocemento

Thermochip TFbcH/10-140-19_3M_Fibrocemento

Thermochip TFbcH/10-160-19_3M_Fibrocemento

Thermochip TFbcH/10-200-19_3M_Fibrocemento

Thermochip TFH - Contrachapado



Thermochip TFH/9-40-19_2,44M_Contrachapado


Thermochip TFH/9-50-19_2,44M_Contrachapado

Thermochip TFH/9-60-19_2,44M_Contrachapado

Thermochip TFH/9-80-19_2,44M_Contrachapado


Thermochip TFH/9-100-19_2,44M_Contrachapado

Thermochip TFH/9-120-19_2,44M_Contrachapado




Thermochip TFH/9-140-19_2,44M_Contrachapado
Thermochip TFH/9-160-19_2,44M_Contrachapado
Thermochip TFH/9-200-19_2,44M_Contrachapado

Thermochip THH - Aglomerado




Thermochip THH/10-40-19_2,4M_Aglomerado
Thermochip THH/10-50-19_2,4M_Aglomerado
Thermochip THH/10-60-19_2,4M_Aglomerado
Thermochip THH/10-80-19_2,4M_Aglomerado
Thermochip THH/10-100-19_2,4M_Aglomerado
Thermochip THH/10-120-19_2,4M_Aglomerado
Thermochip THH/10-140-19_2,4M_Aglomerado
Thermochip THH/10-160-19_2,4M_Aglomerado
Thermochip THH/10-200-19_2,4M_Aglomerado
Thermochip THH/10-40-19_3M_Aglomerado
Thermochip THH/10-50-19_3M_Aglomerado
Thermochip THH/10-60-19_3M_Aglomerado
Thermochip THH/10-80-19_3M_Aglomerado
Thermochip THH/10-100-19_3M_Aglomerado
Thermochip THH/10-120-19_3M_Aglomerado
Thermochip THH/10-140-19_3M_Aglomerado
Thermochip THH/10-160-19_3M_Aglomerado
Thermochip THH/10-200-19_3M_Aglomerado

Thermochip THH GF - Aglomerado




Thermochip THH GF/19-40-19_5M_Aglomerado
Thermochip THH GF/19-50-19_5M_Aglomerado
Thermochip THH GF/19-60-19_5M_Aglomerado
Thermochip THH GF/19-80-19_5M_Aglomerado
Thermochip THH GF/19-100-19_5M_Aglomerado
Thermochip THH GF/19-120-19_5M_Aglomerado
Thermochip THH GF/19-140-19_5M_Aglomerado
Thermochip THH GF/19-160-19_5M_Aglomerado
Thermochip THH GF/19-200-19_5M_Aglomerado

Thermochip TlrH - Friso de iroko



Thermochip TlrH/10-40-19_2,4M_Friso de iroko
Thermochip TlrH/10-50-19_2,4M_Friso de iroko
Thermochip TlrH/10-60-19_2,4M_Friso de iroko
Thermochip TlrH/10-80-19_2,4M_Friso de iroko
Thermochip TlrH/10-100-19_2,4M_Friso de iroko
Thermochip TlrH/10-120-19_2,4M_Friso de iroko
Thermochip TlrH/10-140-19_2,4M_Friso de iroko
Thermochip TlrH/10-160-19_2,4M_Friso de iroko
Thermochip TlrH/10-200-19_2,4M_Friso de iroko


Thermochip TKH - Heráklit



Thermochip TKH/15-40-19_2,44M_Heráklit
Thermochip TKH/15-50-19_2,44M_Heráklit
Thermochip TKH/15-60-19_2,44M_Heráklit
Thermochip TKH/15-80-19_2,44M_Heráklit
Thermochip TKH/15-100-19_2,44M_Heráklit
Thermochip TKH/15-120-19_2,44M_Heráklit
Thermochip TKH/15-140-19_2,44M_Heráklit
Thermochip TKH/15-160-19_2,44M_Heráklit
Thermochip TKH/15-200-19_2,44M_Heráklit

[illegible][illegible][illegible]

Thermochip TR off - Fritto da robia					
Fritto	Dimensioni (mm)		Peso (g)		
	lunghezza	larghezza	lunghezza	larghezza	altezza
Thermochip TR off - 100x10x10	100	10	1,30	1,30	10
Thermochip TR off - 100x10x15	100	10	1,95	1,95	15
Thermochip TR off - 100x10x20	100	10	2,60	2,60	20
Thermochip TR off - 100x10x25	100	10	3,25	3,25	25
Thermochip TR off - 100x10x30	100	10	3,90	3,90	30
Thermochip TR off - 100x10x35	100	10	4,55	4,55	35
Thermochip TR off - 100x10x40	100	10	5,20	5,20	40
Thermochip TR off - 100x10x45	100	10	5,85	5,85	45
Thermochip TR off - 100x10x50	100	10	6,50	6,50	50
Thermochip TR off - 100x10x55	100	10	7,15	7,15	55
Thermochip TR off - 100x10x60	100	10	7,80	7,80	60
Thermochip TR off - 100x10x65	100	10	8,45	8,45	65
Thermochip TR off - 100x10x70	100	10	9,10	9,10	70
Thermochip TR off - 100x10x75	100	10	9,75	9,75	75
Thermochip TR off - 100x10x80	100	10	10,40	10,40	80
Thermochip TR off - 100x10x85	100	10	11,05	11,05	85
Thermochip TR off - 100x10x90	100	10	11,70	11,70	90
Thermochip TR off - 100x10x95	100	10	12,35	12,35	95
Thermochip TR off - 100x10x100	100	10	13,00	13,00	100
Thermochip TR off - 100x15x10	100	15	1,95	1,95	10
Thermochip TR off - 100x15x15	100	15	2,93	2,93	15
Thermochip TR off - 100x15x20	100	15	3,90	3,90	20
Thermochip TR off - 100x15x25	100	15	4,88	4,88	25
Thermochip TR off - 100x15x30	100	15	5,85	5,85	30
Thermochip TR off - 100x15x35	100	15	6,83	6,83	35
Thermochip TR off - 100x15x40	100	15	7,80	7,80	40
Thermochip TR off - 100x15x45	100	15	8,78	8,78	45
Thermochip TR off - 100x15x50	100	15	9,75	9,75	50
Thermochip TR off - 100x15x55	100	15	10,73	10,73	55
Thermochip TR off - 100x15x60	100	15	11,70	11,70	60
Thermochip TR off - 100x15x65	100	15	12,68	12,68	65
Thermochip TR off - 100x15x70	100	15	13,65	13,65	70
Thermochip TR off - 100x15x75	100	15	14,63	14,63	75
Thermochip TR off - 100x15x80	100	15	15,60	15,60	80
Thermochip TR off - 100x15x85	100	15	16,58	16,58	85
Thermochip TR off - 100x15x90	100	15	17,55	17,55	90
Thermochip TR off - 100x15x95	100	15	18,53	18,53	95
Thermochip TR off - 100x15x100	100	15	19,50	19,50	100
Thermochip TR off - 150x10x10	150	10	1,95	1,95	10
Thermochip TR off - 150x10x15	150	10	2,93	2,93	15
Thermochip TR off - 150x10x20	150	10	3,90	3,90	20
Thermochip TR off - 150x10x25	150	10	4,88	4,88	25
Thermochip TR off - 150x10x30	150	10	5,85	5,85	30
Thermochip TR off - 150x10x35	150	10	6,83	6,83	35
Thermochip TR off - 150x10x40	150	10	7,80	7,80	40
Thermochip TR off - 150x10x45	150	10	8,78	8,78	45
Thermochip TR off - 150x10x50	150	10	9,75	9,75	50
Thermochip TR off - 150x10x55	150	10	10,73	10,73	55
Thermochip TR off - 150x10x60	150	10	11,70	11,70	60
Thermochip TR off - 150x10x65	150	10	12,68	12,68	65
Thermochip TR off - 150x10x70	150	10	13,65	13,65	70
Thermochip TR off - 150x10x75	150	10	14,63	14,63	75
Thermochip TR off - 150x10x80	150	10	15,60	15,60	80
Thermochip TR off - 150x10x85	150	10	16,58	16,58	85
Thermochip TR off - 150x10x90	150	10	17,55	17,55	90
Thermochip TR off - 150x10x95	150	10	18,53	18,53	95




Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip TROH - Friso de roble



Thermochip TYH - Fibroyeso



Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip TYH - Fibroyeso



Thermochip TYH/10-40-19_2,4M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-50-19_2,4M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-60-19_2,4M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-80-19_2,4M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-100-19_2,4M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-120-19_2,4M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-140-19_2,4M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-160-19_2,4M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-200-19_2,4M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-40-19_3M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-50-19_3M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-60-19_3M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-80-19_3M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-100-19_3M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-120-19_3M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-140-19_3M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-160-19_3M_Fibroyeso

Thermochip TYH/10-200-19_3M_Fibroyeso

Thermochip WF_TAO LT WF - Alistonado de abeto



Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip TAO LT WF - Alistonado de abeto



Thermochip TAO LT WF/10-80-15_2,5M_Alistonado de abeto

Thermochip TAO LT WF/10-100-15_2,5M_Alistonado de abeto

Thermochip TAO LT WF/10-120-15_2,5M_Alistonado de abeto

Thermochip TAO LT WF/10-140-15_2,5M_Alistonado de abeto

Thermochip TAO LT WF/10-160-15_2,5M_Alistonado de abeto

Thermochip TAO LT WF/10-180-15_2,5M_Alistonado de abeto

Thermochip WF_TAO WF - Tarima de abeto



Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip TAO WF - Tarima de abeto



Thermochip TAO WF/19-80-15_2,5M_Tarima de abeto

Thermochip TAO WF/19-100-15_2,5M_Tarima de abeto


Thermochip TAO WF/19-120-15_2,5M_Tarima de abeto

Thermochip TAO WF/19-140-15_2,5M_Tarima de abeto

Thermochip TAO WF/19-160-15_2,5M_Tarima de abeto

Thermochip TAO WF/19-180-15_2,5M_Tarima de abeto

Thermochip WF_TOO WF - OSB3



Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip TOO WF - OSB3



Thermochip TOO WF/15-80-15_2,5M_OSB3

Thermochip TOO WF/15-100-15_2,5M_OSB3


Thermochip TOO WF/15-120-15_2,5M_OSB3

Thermochip TOO WF/15-140-15_2,5M_OSB3

Thermochip TOO WF/15-160-15_2,5M_OSB3


Thermochip TOO WF/15-180-15_2,5M_OSB3

Thermochip COAT_YRF_Falso techo doble placa




Thermochip_COAT

Thermochip ROOF_Panel TAFbc_Alistonado_Cubierta




Thermochip ROOF_TAFbc_Alistonado 10-40-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Alistonado 10-60-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Alistonado 10-80-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Alistonado 10-100-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Alistonado 10-120-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Alistonado 10-160-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Alistonado 10-200-12

Thermochip ROOF_Panel TAFbc_Alistonado_Cubierta_familia suelo



Thermochip ROOF_TAFbc_Alistonado 10-40-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Alistonado 10-60-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Alistonado 10-80-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Alistonado 10-100-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Alistonado 10-120-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Alistonado 10-160-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Alistonado 10-200-12

Thermochip ROOF_Panel TAFbc_Friso_Cubierta




Thermochip ROOF_TAFbc_Friso 10-40-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Friso 10-60-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Friso 10-80-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Friso 10-100-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Friso 10-120-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Friso 10-160-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Friso 10-200-12

Thermochip ROOF_Panel TAFbc_Friso_Cubierta_familia suelo




Thermochip ROOF_TAFbc_Friso 10-40-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Friso 10-60-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Friso 10-80-12




Thermochip ROOF_TAFbc_Friso 10-100-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Friso 10-120-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Friso 10-160-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Friso 10-200-12

Thermochip ROOF_Panel TAFbc_Tarima_Cubierta




Thermochip ROOF_TAFbc_Tarima 19-40-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Tarima 19-60-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Tarima 19-80-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Tarima 19-100-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Tarima 19-120-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Tarima 19-160-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Tarima 19-200-12

Thermochip ROOF_Panel TAFbc_Tarima_Cubierta_familia suelo




Thermochip ROOF_TAFbc_Tarima 19-40-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Tarima 19-60-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Tarima 19-80-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Tarima 19-100-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Tarima 19-120-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Tarima 19-160-12
Thermochip ROOF_TAFbc_Tarima 19-200-12

Thermochip ROOF_Panel TFbcY_Cubierta



Thermochip ROOF_TFbcY 12-40-12
Thermochip ROOF_TFbcY 12-60-12
Thermochip ROOF_TFbcY 12-80-12
Thermochip ROOF_TFbcY 12-100-12
Thermochip ROOF_TFbcY 12-120-12
Thermochip ROOF_TFbcY 12-160-12
Thermochip ROOF_TFbcY 12-200-12

Thermochip ROOF_Panel TFbcY_Cubierta_familia suelo



Thermochip ROOF_TFbcY 12-40-12
Thermochip ROOF_TFbcY 12-60-12
Thermochip ROOF_TFbcY 12-80-12
Thermochip ROOF_TFbcY 12-100-12
Thermochip ROOF_TFbcY 12-120-12
Thermochip ROOF_TFbcY 12-160-12
Thermochip ROOF_TFbcY 12-200-12

Thermochip ROOF-COAT_TFbcY+YRF_Cubierta con falso techo

Thermochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta

ITEM	6. Termochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta	7. Termochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta	8. Termochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta	9. Termochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta
Thermochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta	1.00	1.00	1.00	1.00
Thermochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta	1.00	1.00	1.00	1.00
Thermochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta	1.00	1.00	1.00	1.00
Thermochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta	1.00	1.00	1.00	1.00
Thermochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta	1.00	1.00	1.00	1.00
Thermochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta	1.00	1.00	1.00	1.00
Thermochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta	1.00	1.00	1.00	1.00
Thermochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta	1.00	1.00	1.00	1.00
Thermochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta	1.00	1.00	1.00	1.00
Thermochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta	1.00	1.00	1.00	1.00

Vista 3D - Parte TPOC + YRF

Termochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta

Termochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta

Termochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta

Termochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta

Termochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta

Termochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta

Termochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta

Termochip 8 DQF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta

Forma
1:10

Para cargar las familias a su proyecto:

1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.

2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip
ROOF-COAT_TFbCy+YRF_Cubieta

THERMOCHIP
by CURIM-GRUPO

Thermochip ROOF-COAT_TFbcY 12-40-12
Thermochip ROOF-COAT_TFbcY 12-60-12
Thermochip ROOF-COAT_TFbcY 12-80-12
Thermochip ROOF-COAT_TFbcY 12-100-12
Thermochip ROOF-COAT_TFbcY 12-120-12
Thermochip ROOF-COAT_TFbcY 12-160-12
Thermochip ROOF-COAT_TFbcY 12-200-12

Thermochip ROOF-COAT_TFbcY+YRF_Cubierta con falso techo_familia suelo


[illegible]

Thermochip ROOF-COAT_TFbcY 12-40-12
Thermochip ROOF-COAT_TFbcY 12-60-12
Thermochip ROOF-COAT_TFbcY 12-80-12
Thermochip ROOF-COAT_TFbcY 12-100-12
Thermochip ROOF-COAT_TFbcY 12-120-12
Thermochip ROOF-COAT_TFbcY 12-160-12
Thermochip ROOF-COAT_TFbcY 12-200-12

CARPETA	ARCHIVO RVT	TIPOS DE FAMILIA
FACHADA		

Thermochip COAT_YRF_Trasdosado doble placa

Thermochip COAT_YRF_Trasdosado				
h=	h=	h=	h=	h=
12-40-12	12-60-12	12-80-12	12-100-12	12-120-12



Vista 3D - Thermochip COAT



Sección 1
1:10

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar -> Transferir normas de proyecto.


Thermochip
COAT_YRF_Trasdosado

THERMOCHIP
by CURA GROUP


Thermochip_COAT

Thermochip SATE_Panel TFbcY_Fachada

Thermochip SATE_Panel TFbcY_Fachada				
h=	h=	h=	h=	h=
12-40-12	12-60-12	12-80-12	12-100-12	12-120-12



Vista 3D - Panel TFbcY



Sección 1
1:10

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar -> Transferir normas de proyecto.


Thermochip SATE_Panel
TFbcY_Fachada

THERMOCHIP
by CURA GROUP


- Thermochip_SATE_TFbcY 12-40-12
- Thermochip_SATE_TFbcY 12-60-12
- Thermochip_SATE_TFbcY 12-80-12
- Thermochip_SATE_TFbcY 12-100-12
- Thermochip_SATE_TFbcY 12-120-12
- Thermochip_SATE_TFbcY 12-160-12
- Thermochip_SATE_TFbcY 12-200-12

Thermochip SATE-COAT_TFbcY+YRF_Fachada con trasdosado

Thermochip SATE-COAT_Panel TFbcYRF_Fachada con trasdosado				
h=	h=	h=	h=	h=
12-40-12	12-60-12	12-80-12	12-100-12	12-120-12



Vista 3D - Panel TFbcY + YRF



Sección 1
1:10

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar -> Transferir normas de proyecto.


Thermochip SATE-COAT_Panel
TFbcY+YRF_Fachada con trasdosado

THERMOCHIP
by CURA GROUP


- Thermochip_SATE-COAT_TFbcY 12-40-12
- Thermochip_SATE-COAT_TFbcY 12-60-12
- Thermochip_SATE-COAT_TFbcY 12-80-12
- Thermochip_SATE-COAT_TFbcY 12-100-12
- Thermochip_SATE-COAT_TFbcY 12-120-12
- Thermochip_SATE-COAT_TFbcY 12-160-12
- Thermochip_SATE-COAT_TFbcY 12-200-12

Thermochip SATE-WALL_TFbcY+TYT+RF_Fachada con panel trasdosado

Thermochip SATE-WALL_Panel TFbcYTYRF_Fachada con trasdosado				
h=	h=	h=	h=	h=
12-40-12	12-60-12	12-80-12	12-100-12	12-120-12



Vista 3D - Panel TFbcY + TYT + RF



Sección 1
1:10

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar -> Transferir normas de proyecto.


Thermochip SATE-WALL_TFbcY+TYT
+YRF_Fachada con Panel trasdosado

THERMOCHIP
by CURA GROUP

- Thermochip_SATE-WALL_TFbcY 12-40-12
- Thermochip_SATE-WALL_TFbcY 12-60-12
- Thermochip_SATE-WALL_TFbcY 12-80-12
- Thermochip_SATE-WALL_TFbcY 12-100-12
- Thermochip_SATE-WALL_TFbcY 12-120-12
- Thermochip_SATE-WALL_TFbcY 12-160-12
- Thermochip_SATE-WALL_TFbcY 12-200-12

Thermochip WALL_TYT+RF_Trasdosado panel + placa

Thermochip WALL_TYT+RF_Trasdosado panel + placa				
h=	h=	h=	h=	h=
12-40-12	12-60-12	12-80-12	12-100-12	12-120-12



Vista 3D - Panel TYT + RF

Sección 1
1:10

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar -> Transferir normas de proyecto.

Thermochip WALL_TYT+RF_Trasdosado panel + placa

THERMOCHIP
by CURA GROUP

- Thermochip_WALL_TYT 12-40-12
- Thermochip_WALL_TYT 12-60-12
- Thermochip_WALL_TYT 12-80-12

Thermochip WALL_TYY 12-100-12	100	12	12	100
Thermochip WALL_TYY 12-120-12	120	12	12	120
Thermochip WALL_TYY 12-160-12	160	12	12	160
Thermochip WALL_TYY 12-200-12	200	12	12	200

Vista 3D - Perfil TYY + YRF

Thermochip WALL_TYY + YRF

Thermochip WALL_TYY 12-100-12

Thermochip WALL_TYY 12-120-12

Thermochip WALL_TYY 12-160-12

Thermochip WALL_TYY 12-200-12

Thermochip WALL_TYY 12-100-12

Thermochip WALL_TYY 12-120-12

Thermochip WALL_TYY 12-160-12

Thermochip WALL_TYY 12-200-12

Planta

1/20

Thermochip WALL_TYY 12-100-12

Thermochip WALL_TYY 12-120-12

Thermochip WALL_TYY 12-160-12

Thermochip WALL_TYY 12-200-12

Thermochip WALL_TYY 12-100-12

Thermochip WALL_TYY 12-120-12

Thermochip WALL_TYY 12-160-12

Thermochip WALL_TYY 12-200-12

Para cargar las familias a su proyecto:

1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.

2- A través de la opción "Destacar" - Transferir normas de proyecto.

Thermochip WALL_TYY + YRF

_Trasdosado panel + placa


THERMOCHIP

by CUBA GROUP

Thermochip_WALL_TYY 12-100-12
Thermochip_WALL_TYY 12-120-12
Thermochip_WALL_TYY 12-160-12
Thermochip_WALL_TYY 12-200-12

Thermochip COAT_YRF_Falso techo doble placa

Característica	Valor
Material	Aluminio
Acabado	Brillante
Color	Blanco
Resistencia	1000 N/mm²
Temperatura	100°C



Vista 3D - Thermochip COAT



Plano 1:50



Sección 1:50

Para cargar las familias a su proyecto:

1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.

2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.


Thermochip COAT_YRF_Falso techo interior



Thermochip_COAT

Thermochip FLOOR_Panel TAY_Alistonado_Forjado interior

Característica	Valor
Material	Aluminio
Acabado	Brillante
Color	Blanco
Resistencia	1000 N/mm²
Temperatura	100°C



Vista 3D - Panel TAY



Plano 1:50



Sección 1:50

Para cargar las familias a su proyecto:

1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.

2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip FLOOR_Panel TAY_Alistonado_Forjado interior



Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Alistonado 10-40-12

Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Alistonado 10-60-12

Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Alistonado 10-80-12

Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Alistonado 10-100-12


Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Alistonado 10-120-12

Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Alistonado 10-160-12

Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Alistonado 10-200-12

Thermochip FLOOR_Panel TAY_Friso_Forjado interior

Característica	Valor
Material	Aluminio
Acabado	Brillante
Color	Blanco
Resistencia	1000 N/mm²
Temperatura	100°C



Vista 3D - Panel TAY



Plano 1:50



Sección 1:50

Para cargar las familias a su proyecto:

1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.

2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip FLOOR_Panel TAY_Friso_Forjado interior



Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Friso 10-40-12

Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Friso 10-60-12

Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Friso 10-80-12

Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Friso 10-100-12


Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Friso 10-120-12

Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Friso 10-160-12


Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Friso 10-200-12

Thermochip FLOOR_Panel TAY_Tarima_Forjado interior

Característica	Valor
Material	Aluminio
Acabado	Brillante
Color	Blanco
Resistencia	1000 N/mm²
Temperatura	100°C



Vista 3D - Panel TAY



Plano 1:50



Sección 1:50

Para cargar las familias a su proyecto:

1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.

2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip FLOOR_Panel TAY_Tarima_Forjado interior



Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Tarima 19-40-12

Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Tarima 19-60-12

Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Tarima 19-80-12

Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Tarima 19-100-12

Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Tarima 19-120-12

Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Tarima 19-160-12

Thermochip_FLOOR_Panel TAY_Tarima 19-200-12

Thermochip FLOOR_Panel TYY_Forjado interior

Característica	Valor
Material	Aluminio
Acabado	Brillante
Color	Blanco
Resistencia	1000 N/mm²
Temperatura	100°C



Vista 3D - Panel TAY



Plano 1:50



Sección 1:50

Para cargar las familias a su proyecto:

1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.

2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.


Thermochip FLOOR_Panel TYY_Forjado interior



Thermochip_FLOOR_Panel TYY 12-40-12


Thermochip_FLOOR_Panel TYY 12-60-12

Thermochip_FLOOR_Panel TYY 12-80-12




Thermochip_FLOOR_Panel TYY 12-100-12
Thermochip_FLOOR_Panel TYY 12-120-12
Thermochip_FLOOR_Panel TYY 12-160-12
Thermochip_FLOOR_Panel TYY 12-200-12

Thermochip FLOOR_Solera seca+Panel TAY_Alistonado_Forjado interior




Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Alistonado 10-40-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Alistonado 10-60-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Alistonado 10-80-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Alistonado 10-100-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Alistonado 10-120-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Alistonado 10-160-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Alistonado 10-200-12

Thermochip FLOOR_Solera seca+Panel TAY_Friso_Forjado interior




Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Friso 10-40-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Friso 10-60-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Friso 10-80-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Friso 10-100-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Friso 10-120-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Friso 10-160-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Friso 10-200-12

Thermochip FLOOR_Solera seca+Panel TAY_Tarima_Forjado interior



Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Tarima 19-40-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Tarima 19-60-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Tarima 19-80-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Tarima 19-100-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Tarima 19-120-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Tarima 19-160-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TAY_Tarima 19-200-12

Thermochip FLOOR_Solera seca+Panel TYY_Forjado interior



Thermochip_FLOOR-Solera_TYY_12-40-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TYY_12-60-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TYY_12-80-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TYY_12-100-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TYY_12-120-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TYY_12-160-12
Thermochip_FLOOR-Solera_TYY_12-200-12

Thermochip FLOOR_Solera Sound+Panel TAY_Alistonado_Forjado interior acústico

Thermochip FLOOR-Sound+TAY_Forjado interior acústico

iso	transmisión	absorción	coeficiente	valor
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-40-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-60-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-80-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-100-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-120-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-160-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-200-12	0,10	0,05	0,70	1,00

Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-40-12

Sección 1:10

Vista 3D - Solera Sound + Panel TAY

Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-40-12

Página 1:80

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip FLOOR-Sound+TAY_Alistonado_Forjado interior acústico

Thermochip by CURA GROUP

Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Alistonado 10-40-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Alistonado 10-60-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Alistonado 10-80-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Alistonado 10-100-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Alistonado 10-120-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Alistonado 10-160-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Alistonado 10-200-12

Thermochip FLOOR_Solera Sound+Panel TAY_Friso_Forjado interior acústico

Thermochip FLOOR-Sound+TAY_Forjado interior acústico

iso	transmisión	absorción	coeficiente	valor
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-40-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-60-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-80-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-100-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-120-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-160-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-200-12	0,10	0,05	0,70	1,00

Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-40-12

Sección 1:10

Vista 3D - Solera Sound + Panel TAY

Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-40-12

Página 1:80

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip FLOOR-Sound+TAY_Friso_Forjado interior acústico

Thermochip by CURA GROUP

Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Friso 10-40-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Friso 10-60-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Friso 10-80-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Friso 10-100-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Friso 10-120-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Friso 10-160-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Friso 10-200-12

Thermochip FLOOR_Solera Sound+Panel TAY_Tarima_Forjado interior acústico

Thermochip FLOOR-Sound+TAY_Forjado interior acústico

iso	transmisión	absorción	coeficiente	valor
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-40-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-60-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-80-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-100-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-120-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-160-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-200-12	0,10	0,05	0,70	1,00

Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-40-12

Sección 1:10

Vista 3D - Solera Sound + Panel TAY

Thermochip FLOOR-Sound+TAY_F10-40-12

Página 1:80

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip FLOOR-Sound+TAY_Tarima_Forjado interior acústico

Thermochip by CURA GROUP

Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Tarima 19-40-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Tarima 19-60-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Tarima 19-80-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Tarima 19-100-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Tarima 19-120-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Tarima 19-160-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TAY_Tarima 19-200-12

Thermochip FLOOR_Solera Sound+Panel TYY_Forjado interior acústico

Thermochip FLOOR-Sound_TYY_Forjado interior acústico

iso	transmisión	absorción	coeficiente	valor
Thermochip FLOOR-Sound_TYY_F12-40-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound_TYY_F12-60-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound_TYY_F12-80-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound_TYY_F12-100-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound_TYY_F12-120-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound_TYY_F12-160-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-Sound_TYY_F12-200-12	0,10	0,05	0,70	1,00

Thermochip FLOOR-Sound_TYY_F12-40-12

Sección 1:10

Vista 3D - Solera Sound + Panel TYY

Thermochip FLOOR-Sound_TYY_F12-40-12

Página 1:80

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip FLOOR-Sound_TYY_Forjado interior acústico

Thermochip by CURA GROUP

Thermochip_FLOOR-Sound_TYY 12-40-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TYY 12-60-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TYY 12-80-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TYY 12-100-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TYY 12-120-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TYY 12-160-12
Thermochip_FLOOR-Sound_TYY 12-200-12

Thermochip FLOOR-COAT_Solera Seca+TYY+YRF_Forjado interior con falso techo

Thermochip FLOOR-COAT_Forjado interior con FT

iso	transmisión	absorción	coeficiente	valor
Thermochip FLOOR-COAT_F12-40-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-COAT_F12-60-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-COAT_F12-80-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-COAT_F12-100-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-COAT_F12-120-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-COAT_F12-160-12	0,10	0,05	0,70	1,00
Thermochip FLOOR-COAT_F12-200-12	0,10	0,05	0,70	1,00

Thermochip FLOOR-COAT_F12-40-12

Sección 1:10

Vista 3D - Solera + Panel TYY + YRF

Thermochip FLOOR-COAT_F12-40-12

Página 1:80

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip FLOOR-COAT_Solera Seca+TYY+YRF_Forjado interior con falso techo

Thermochip by CURA GROUP


Thermochip_FLOOR-COAT-Solera_TYY 12-40-12
Thermochip_FLOOR-COAT-Solera_TYY 12-60-12
Thermochip_FLOOR-COAT-Solera_TYY 12-80-12
Thermochip_FLOOR-COAT-Solera_TYY 12-100-12
Thermochip_FLOOR-COAT-Solera_TYY 12-120-12
Thermochip_FLOOR-COAT-Solera_TYY 12-160-12
Thermochip_FLOOR-COAT-Solera_TYY 12-200-12

Para cargar las familias a su proyecto: 1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto. 2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.	Thermochip FLOOR-COAT _Forjado interior con FT		THERMOCHIP by CURM-GROUP
---	---	---	------------------------------------

Thermochip FLOOR-COAT_Solera Sound+TYY+YRF_Forjado interior acústico con falso techo


Thermochip FLOOR-COAT_Forjado interior acústico con FT

Rev.	Descripción	Altura (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia (N/mm²)	Acústico (dB)
1	Thermochip FLOOR-COAT_12-40-12	12	40	12	12
2	Thermochip FLOOR-COAT_12-60-12	12	60	12	12
3	Thermochip FLOOR-COAT_12-80-12	12	80	12	12
4	Thermochip FLOOR-COAT_12-100-12	12	100	12	12
5	Thermochip FLOOR-COAT_12-120-12	12	120	12	12
6	Thermochip FLOOR-COAT_12-160-12	12	160	12	12
7	Thermochip FLOOR-COAT_12-200-12	12	200	12	12



Vista 3D - Solera Sound + Panel TYY + YRF

Thermochip FLOOR-COAT_Forjado interior acústico con FT



Sección 1:10

Thermochip FLOOR-COAT_Forjado interior acústico con FT



Punto 1:10

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip FLOOR-COAT
_Forjado interior acústico con FT




THERMOCHIP
by CURM-GROUP

Thermochip_FLOOR-COAT-Sound_TYY 12-40-12
Thermochip_FLOOR-COAT-Sound_TYY 12-60-12
Thermochip_FLOOR-COAT-Sound_TYY 12-80-12
Thermochip_FLOOR-COAT-Sound_TYY 12-100-12
Thermochip_FLOOR-COAT-Sound_TYY 12-120-12
Thermochip_FLOOR-COAT-Sound_TYY 12-160-12
Thermochip_FLOOR-COAT-Sound_TYY 12-200-12

Thermochip FLOOR-S_Panel TFbcY_Forjado sanitario


Thermochip FLOOR-S_Panel TFbcY_Forjado sanitario

Rev.	Descripción	Altura (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia (N/mm²)	Acústico (dB)
1	Thermochip FLOOR-S_Panel_12-40-12	12	40	12	12
2	Thermochip FLOOR-S_Panel_12-60-12	12	60	12	12
3	Thermochip FLOOR-S_Panel_12-80-12	12	80	12	12
4	Thermochip FLOOR-S_Panel_12-100-12	12	100	12	12
5	Thermochip FLOOR-S_Panel_12-120-12	12	120	12	12
6	Thermochip FLOOR-S_Panel_12-160-12	12	160	12	12
7	Thermochip FLOOR-S_Panel_12-200-12	12	200	12	12



Vista 3D - Panel TFbcY

Thermochip FLOOR-S_Panel TFbcY_Forjado sanitario



Sección 1:10

Thermochip FLOOR-S_Panel TFbcY_Forjado sanitario



Punto 1:10

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip FLOOR-S_Panel
TFbcY_Forjado sanitario




THERMOCHIP
by CURM-GROUP

Thermochip_FLOOR-S_TFbcY 12-40-12
Thermochip_FLOOR-S_TFbcY 12-60-12
Thermochip_FLOOR-S_TFbcY 12-80-12
Thermochip_FLOOR-S_TFbcY 12-100-12
Thermochip_FLOOR-S_TFbcY 12-120-12
Thermochip_FLOOR-S_TFbcY 12-160-12
Thermochip_FLOOR-S_TFbcY 12-200-12

Thermochip FLOOR-S_Solera Seca+TFbcY_Forjado sanitario


Thermochip FLOOR-S_Solera Seca+TFbcY_Forjado sanitario

Rev.	Descripción	Altura (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia (N/mm²)	Acústico (dB)
1	Thermochip FLOOR-S_Solera Seca_12-40-12	12	40	12	12
2	Thermochip FLOOR-S_Solera Seca_12-60-12	12	60	12	12
3	Thermochip FLOOR-S_Solera Seca_12-80-12	12	80	12	12
4	Thermochip FLOOR-S_Solera Seca_12-100-12	12	100	12	12
5	Thermochip FLOOR-S_Solera Seca_12-120-12	12	120	12	12
6	Thermochip FLOOR-S_Solera Seca_12-160-12	12	160	12	12
7	Thermochip FLOOR-S_Solera Seca_12-200-12	12	200	12	12




Vista 3D - Solera Seca + Panel TFbcY

Thermochip FLOOR-S_Solera Seca+TFbcY_Forjado sanitario



Sección 1:10

Thermochip FLOOR-S_Solera Seca+TFbcY_Forjado sanitario



Punto 1:10

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip FLOOR-S_Solera
Seca+TFbcY_Forjado sanitario




THERMOCHIP
by CURM-GROUP

Thermochip_FLOOR-S-Solera_TFbcY 12-40-12
Thermochip_FLOOR-S-Solera_TFbcY 12-60-12
Thermochip_FLOOR-S-Solera_TFbcY 12-80-12
Thermochip_FLOOR-S-Solera_TFbcY 12-100-12
Thermochip_FLOOR-S-Solera_TFbcY 12-120-12
Thermochip_FLOOR-S-Solera_TFbcY 12-160-12
Thermochip_FLOOR-S-Solera_TFbcY 12-200-12

Thermochip FLOOR-S_Solera Sound+TFbcY_Forjado sanitario


Thermochip FLOOR-S_Solera Sound+TFbcY_Forjado sanitario

Rev.	Descripción	Altura (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia (N/mm²)	Acústico (dB)
1	Thermochip FLOOR-S_Solera Sound_12-40-12	12	40	12	12
2	Thermochip FLOOR-S_Solera Sound_12-60-12	12	60	12	12
3	Thermochip FLOOR-S_Solera Sound_12-80-12	12	80	12	12
4	Thermochip FLOOR-S_Solera Sound_12-100-12	12	100	12	12
5	Thermochip FLOOR-S_Solera Sound_12-120-12	12	120	12	12
6	Thermochip FLOOR-S_Solera Sound_12-160-12	12	160	12	12
7	Thermochip FLOOR-S_Solera Sound_12-200-12	12	200	12	12



Vista 3D - Solera Sound + Panel TFbcY

Thermochip FLOOR-S_Solera Sound+TFbcY_Forjado sanitario



Sección 1:10

Thermochip FLOOR-S_Solera Sound+TFbcY_Forjado sanitario



Punto 1:10

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip FLOOR-S_Solera
Sound+TFbcY_Forjado sanitario




THERMOCHIP
by CURM-GROUP

Thermochip_FLOOR-S-Solera Sound_TFbcY 12-40-12
Thermochip_FLOOR-S-Solera Sound_TFbcY 12-60-12
Thermochip_FLOOR-S-Solera Sound_TFbcY 12-80-12
Thermochip_FLOOR-S-Solera Sound_TFbcY 12-100-12
Thermochip_FLOOR-S-Solera Sound_TFbcY 12-120-12
Thermochip_FLOOR-S-Solera Sound_TFbcY 12-160-12
Thermochip_FLOOR-S-Solera Sound_TFbcY 12-200-12

Thermochip Solera Seca_Solera Sound_Forjado

Thermochip Solera Seca_Solera Sound

Rev.	Descripción	Altura (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia (N/mm²)	Acústico (dB)
1	Thermochip Solera Seca_12-40-12	12	40	12	12
2	Thermochip Solera Seca_12-60-12	12	60	12	12
3	Thermochip Solera Seca_12-80-12	12	80	12	12
4	Thermochip Solera Seca_12-100-12	12	100	12	12
5	Thermochip Solera Seca_12-120-12	12	120	12	12
6	Thermochip Solera Seca_12-160-12	12	160	12	12
7	Thermochip Solera Seca_12-200-12	12	200	12	12



Vista 3D - Solera Seca

Thermochip Solera Seca_Solera Sound



Sección 1:10

Thermochip Solera Seca_Solera Sound



Punto 1:10

Para cargar las familias a su proyecto:
1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.
2- A través de la opción Gestionar - Transferir normas de proyecto.

Thermochip Solera Seca
Solera Sound_Forjado



THERMOCHIP
by CURM-GROUP

Thermochip_Solera Seca
Thermochip_Solera Sound



Thermochip_Catálogo de cerramientos_Cubierta plana

Thermochip_Catálogo de cerramientos_Cubierta plana_CP

Ref.	Descripción	Altura (m)	Longitud (m)	Superficie (m²)	Volumen (m³)
Thermochip CP01	Cubierta plana, 100mm de espesor	0.10	1.00	1.00	0.10
Thermochip CP02	Cubierta plana, 150mm de espesor	0.15	1.00	1.00	0.15
Thermochip CP03	Cubierta plana, 200mm de espesor	0.20	1.00	1.00	0.20
Thermochip CP04	Cubierta plana, 250mm de espesor	0.25	1.00	1.00	0.25
Thermochip CP05	Cubierta plana, 300mm de espesor	0.30	1.00	1.00	0.30
Thermochip CP06	Cubierta plana, 350mm de espesor	0.35	1.00	1.00	0.35
Thermochip CP07	Cubierta plana, 400mm de espesor	0.40	1.00	1.00	0.40
Thermochip CP08	Cubierta plana, 450mm de espesor	0.45	1.00	1.00	0.45
Thermochip CP09	Cubierta plana, 500mm de espesor	0.50	1.00	1.00	0.50
Thermochip CP10	Cubierta plana, 550mm de espesor	0.55	1.00	1.00	0.55
Thermochip CP11	Cubierta plana, 600mm de espesor	0.60	1.00	1.00	0.60
Thermochip CP12	Cubierta plana, 650mm de espesor	0.65	1.00	1.00	0.65
Thermochip CP13	Cubierta plana, 700mm de espesor	0.70	1.00	1.00	0.70
Thermochip CP14	Cubierta plana, 750mm de espesor	0.75	1.00	1.00	0.75
Thermochip CP15	Cubierta plana, 800mm de espesor	0.80	1.00	1.00	0.80
Thermochip CP16	Cubierta plana, 850mm de espesor	0.85	1.00	1.00	0.85
Thermochip CP17	Cubierta plana, 900mm de espesor	0.90	1.00	1.00	0.90
Thermochip CP18	Cubierta plana, 950mm de espesor	0.95	1.00	1.00	0.95
Thermochip CP19	Cubierta plana, 1000mm de espesor	1.00	1.00	1.00	1.00
Thermochip CP20	Cubierta plana, 1050mm de espesor	1.05	1.00	1.00	1.05
Thermochip CP21	Cubierta plana, 1100mm de espesor	1.10	1.00	1.00	1.10
Thermochip CP22	Cubierta plana, 1150mm de espesor	1.15	1.00	1.00	1.15
Thermochip CP23	Cubierta plana, 1200mm de espesor	1.20	1.00	1.00	1.20
Thermochip CP24	Cubierta plana, 1250mm de espesor	1.25	1.00	1.00	1.25

Thermochip CP01

Thermochip CP02

Thermochip CP03

Thermochip CP04

Thermochip CP05

Thermochip CP06

Thermochip CP07

Thermochip CP08

Thermochip CP09

Thermochip CP10

Thermochip CP11

Thermochip CP12

Thermochip CP13

Thermochip CP14

Thermochip CP15

Thermochip CP16

Thermochip CP17

Thermochip CP18

Thermochip CP19

Thermochip CP20

Thermochip CP21

Thermochip CP22

Thermochip CP23

Thermochip CP24

Plano

1 / 10

Para cargar las familias a su proyecto:

1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.

2- A través de la opción Gestionar -> Transferir normas de proyecto.

Thermochip_Catálogo de cerramientos_Cubierta plana



THERMOCHIP
by CURA GROUP

- Thermochip CP01
- Thermochip CP02
- Thermochip CP03
- Thermochip CP04
- Thermochip CP05
- Thermochip CP06
- Thermochip CP07
- Thermochip CP08
- Thermochip CP09
- Thermochip CP10
- Thermochip CP11
- Thermochip CP12
- Thermochip CP13
- Thermochip CP14
- Thermochip CP15
- Thermochip CP16
- Thermochip CP17
- Thermochip CP18
- Thermochip CP19
- Thermochip CP20
- Thermochip CP21
- Thermochip CP22
- Thermochip CP23
- Thermochip CP24

Thermochip_Catálogo de cerramientos_Pisos

Thermochip_Catálogo de cerramientos_Pisos

Ref.	Descripción	Altura (m)	Longitud (m)	Superficie (m²)	Volumen (m³)
Thermochip P01	Piso, 100mm de espesor	0.10	1.00	1.00	0.10
Thermochip P02	Piso, 150mm de espesor	0.15	1.00	1.00	0.15
Thermochip P03	Piso, 200mm de espesor	0.20	1.00	1.00	0.20
Thermochip P04	Piso, 250mm de espesor	0.25	1.00	1.00	0.25
Thermochip P05	Piso, 300mm de espesor	0.30	1.00	1.00	0.30
Thermochip P06	Piso, 350mm de espesor	0.35	1.00	1.00	0.35
Thermochip P07	Piso, 400mm de espesor	0.40	1.00	1.00	0.40
Thermochip P08	Piso, 450mm de espesor	0.45	1.00	1.00	0.45
Thermochip P09	Piso, 500mm de espesor	0.50	1.00	1.00	0.50
Thermochip P10	Piso, 550mm de espesor	0.55	1.00	1.00	0.55
Thermochip P11	Piso, 600mm de espesor	0.60	1.00	1.00	0.60
Thermochip P12	Piso, 650mm de espesor	0.65	1.00	1.00	0.65
Thermochip P13	Piso, 700mm de espesor	0.70	1.00	1.00	0.70
Thermochip P14	Piso, 750mm de espesor	0.75	1.00	1.00	0.75
Thermochip P15	Piso, 800mm de espesor	0.80	1.00	1.00	0.80
Thermochip P16	Piso, 850mm de espesor	0.85	1.00	1.00	0.85
Thermochip P17	Piso, 900mm de espesor	0.90	1.00	1.00	0.90
Thermochip P18	Piso, 950mm de espesor	0.95	1.00	1.00	0.95
Thermochip P19	Piso, 1000mm de espesor	1.00	1.00	1.00	1.00
Thermochip P20	Piso, 1050mm de espesor	1.05	1.00	1.00	1.05
Thermochip P21	Piso, 1100mm de espesor	1.10	1.00	1.00	1.10
Thermochip P22	Piso, 1150mm de espesor	1.15	1.00	1.00	1.15
Thermochip P23	Piso, 1200mm de espesor	1.20	1.00	1.00	1.20
Thermochip P24	Piso, 1250mm de espesor	1.25	1.00	1.00	1.25

Thermochip P01

Thermochip P02

Thermochip P03

Thermochip P04

Thermochip P05

Thermochip P06

Thermochip P07

Thermochip P08

Thermochip P09

Thermochip P10

Thermochip P11

Thermochip P12

Thermochip P13

Thermochip P14

Thermochip P15

Thermochip P16

Thermochip P17

Thermochip P18

Thermochip P19

Thermochip P20

Thermochip P21

Thermochip P22

Thermochip P23

Thermochip P24

Plano

1 / 10

Para cargar las familias a su proyecto:

1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.

2- A través de la opción Gestionar -> Transferir normas de proyecto.

Thermochip_Catálogo de cerramientos_Pisos



THERMOCHIP
by CURA GROUP

- Thermochip P01
- Thermochip P02
- Thermochip P03
- Thermochip P04
- Thermochip P05
- Thermochip P06
- Thermochip P07
- Thermochip P08
- Thermochip P09
- Thermochip P10
- Thermochip P11
- Thermochip P12
- Thermochip P13
- Thermochip P14
- Thermochip P15
- Thermochip P16
- Thermochip PS01
- Thermochip PS02
- Thermochip PS03
- Thermochip PS04
- Thermochip PS05
- Thermochip PS06
- Thermochip PS07
- Thermochip PS08

Thermochip_Catálogo de cerramientos_Cerramientos Verticales

Thermochip_Catálogo de cerramientos_Verticales

Ref.	Descripción	Altura (m)	Longitud (m)	Superficie (m²)	Volumen (m³)
Thermochip CV01	Cerramiento vertical, 100mm de espesor	0.10	1.00	1.00	0.10
Thermochip CV02	Cerramiento vertical, 150mm de espesor	0.15	1.00	1.00	0.15
Thermochip CV03	Cerramiento vertical, 200mm de espesor	0.20	1.00	1.00	0.20
Thermochip CV04	Cerramiento vertical, 250mm de espesor	0.25	1.00	1.00	0.25
Thermochip CV05	Cerramiento vertical, 300mm de espesor	0.30	1.00	1.00	0.30
Thermochip CV06	Cerramiento vertical, 350mm de espesor	0.35	1.00	1.00	0.35
Thermochip CV07	Cerramiento vertical, 400mm de espesor	0.40	1.00	1.00	0.40
Thermochip CV08	Cerramiento vertical, 450mm de espesor	0.45	1.00	1.00	0.45
Thermochip CV09	Cerramiento vertical, 500mm de espesor	0.50	1.00	1.00	0.50
Thermochip CV10	Cerramiento vertical, 550mm de espesor	0.55	1.00	1.00	0.55
Thermochip CV11	Cerramiento vertical, 600mm de espesor	0.60	1.00	1.00	0.60

Thermochip CV01

Thermochip CV02

Thermochip CV03

Thermochip CV04

Thermochip CV05

Thermochip CV06

Thermochip CV07

Thermochip CV08

Thermochip CV09

Thermochip CV10

Thermochip CV11

Plano

1 / 10

Para cargar las familias a su proyecto:

1- Copiar y pegar directamente el objeto a su proyecto.

2- A través de la opción Gestionar -> Transferir normas de proyecto.

Thermochip_Catálogo de cerramientos_Verticales



THERMOCHIP
by CURA GROUP

- Thermochip CV01
- Thermochip CV02
- Thermochip CV03
- Thermochip CV04
- Thermochip CV05
- Thermochip CV06
- Thermochip CV07
- Thermochip CV08
- Thermochip CV09
- Thermochip CV10
- Thermochip CV11

